


Držalo vakuumskega priseska ESH-HE-3-G1/8

Številka dela: 189255

FESTO

brez izenačevanja višine, za direktno pritrditev.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3 mm
Prostornina	0,106 cm ³
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 3
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	11 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem preko vakuumskega priključka
Pritrditev priseska	M4
Vakuumski priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	Aluminijeva litina za kovanje NBR POM Jeklo
Material, držalo	jeklo za poboljšanje