


Vakuumski prisesek ESS-80-BN

Številka dela: 189394

FESTO

enostavno zamenljiv



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseseka	10 mm
Min. polmer obdelovanca R	430 mm
Imenska velikost	6 mm
Premer priseseka	80 mm
Volumen priseseka	63,9 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Pripadajoče držalo priseseka	Velikost 5
Oblika priseseka	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-70 kPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	213,6 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	199,5 N
Masa izdelka	139 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M10
Barva	črna
Trdota v Shore	50 +/- 5
Material, navojni čep	Jeklo, nikljano POM Jeklo, cinkano ali kromirano
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR