


Vakuumski prisesek ESS-4X10-ON

Številka dela: 189408

FESTO

enostavno zamenljiv



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,5 mm
Velikost priseseka	4x10 mm
Volumen priseseka	0,064 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Pripadajoče držalo priseseka	Velikost 4
Oblika priseseka	Ovalen, ploščat
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-70 kPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	2 N
Vodoravna prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	3,5 N
Navpična prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	5 N
Masa izdelka	2 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M6
Barva	črna
Trdota v Shore	50 +/- 5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR