


Vakuumski prisesek ESS-20X60-ON

Številka dela: 189416

FESTO

enostavno zamenljiv



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	6 mm
Velikost priseseka	20x60 mm
Volumen priseseka	3,69 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Pripadajoče držalo priseseka	Velikost 5
Oblika priseseka	Ovalen, ploščat
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-70 kPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	62,8 N
Vodoravna prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	116 N
Navpična prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	63 N
Masa izdelka	30,8 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M10
Barva	črna
Trdota v Shore	50 +/- 5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR