


Napajalni modul VABF-C8-12-P3A5-QX

Številka dela: 1894888

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak	< 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	13,8 g
Pnevmatični priključek 1	Pripravljen za Cartridge
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA