


Naslavljalna naprava ASI-PRG-ADR

Številka dela: 18959
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Število funkcijskih tipk	5
Fieldbus vmesnik, protokol	AS-Interface SPEC 3.0
Dopusten bremenski tok	100 mA
Kratkostična odpornost	da
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Fieldbus enkoderja, število polov/žic	5
Fieldbus vmesnik, vrsta priključka	Priključnica
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Prikaz	LCD-Display
Krmilni elementi	5 tipk Membranska tipkovnica
Dimenzije Š x D x V	34 mm x 210 mm x 80 mm
Imenska delovna napetost DC	28 V
Napajanje	Litijeva baterija
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	610 g
Material, ohišje	Ojačan PA