


Zasučni pogon DRE-100-F12-Q10-FS-O

Številka dela: 190309

FESTO

enosmerni, priključki za zrak po VDI/VDE 3845, ventile Namur je možno montirati direktno s prirobnico.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost pogona	100
Razpored lukenj na prirobnici	F12
Zasučni kot	90 deg
Območje nastavitve končne lege pri 0°	-4 ... 8 deg
Območje nastavitve končne lege pri 90°	-8 ... 4 deg
Priključki armature ustrezajo standardu	ISO 5211
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	Brez
Smer zapiranja	Zapiranje z vzmetjo
Priključek ventila ustreza standardu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
ATEX-oznaka	II 2 GD c X
ATEX-temperatura okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Vrtilni moment pri 6 bar	745 Nm
Povratni moment vzmeti	267 Nm
Poraba zraka pri 6 bar na cikel 0°-90°-0°	24 l
Masa izdelka	22.900 g
Priključek gredi	V27
Pnevmatični priključek	Priključna plošča G1/4
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS