


L vtična vez QSML-3/16H-5/32-U

Številka dela: 190627

FESTO

z vtično tulko.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | Mini |
| Imenska velikost | 1,9 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1,8 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Vtična tulka QS-3/16" |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 5/32" |
| Barva sprostitvenega obroča | siva |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | PBT |
| Material, sprostitveni obroč | POM |
| Material, tesnilo cevi | NBR |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |