

Večkratni razdelilnik QSLV2-1/8-1/4-U

Številka dela: 190767

FESTO

2-kraten, obračanje za 360°.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 3,4 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Premaz |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | Princip potisni/povleci |
| Enota pakiranja | 1 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 8 Nm |
| Masa izdelka | 29 g |
| Število izhodov | 2 |
| Število napajalnih vodov | 1 |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj 1/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 1/4" |
| Temperatura okolice Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Barva sprostitvenega obroča | siva |
| Material, navojni čep | Medenina, nikljana |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | PBT |
| Material, sprostitveni obroč | POM |
| Material, tesnilo cevi | NBR |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |