


# Večkratni razdelilnik

## QSLV2-1/4-1/4-U

Številka dela: 190769

FESTO

2-kraten, obračanje za 360°.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	3,4 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	14 Nm
Masa izdelka	34 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/4"
Temperatura okolice Fahrenheit	14 ... 140 °F
Barva sprostitvenega obroča	siva
Material, navojni čep	Medenina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno