

T-vtično navojni priključek QSMTL-1/4-1/8-U


Številka dela: 190822

FESTO

360° vrtljiv, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	1,7 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	14 Nm
Masa izdelka	18,5 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/8"
Barva sprostivnega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno