

Protipovratni ventil HB-1/2-QS-3/8-U

Številka dela: 190866

FESTO

Pretok od QS vtičnega priključka k zunanjemu navoju.
Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-3/8
Pnevmatični priključek 2	1/2 NPT
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok	1.650 l/min
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Med (medenina)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Maks. diferenčni tlak, odpiranje	0,1 bar
Maks. diferenčni tlak, zapiranje	0,2 bar
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Masa izdelka	67 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS