

Regulator tlaka

LR-10-32-UNF-QS-5/32-U

Številka dela: 190924
Izdelek, ki se opušča

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten
Pnevmatični priključek 1	10-32 UNF-2A
Pnevmatični priključek 2	QS-5/32
Način pritrditve	za uvitje
Vstopni tlak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	16 g
Material, navojni čep	Med (medenina)