

Vakuumski prisesek ESV-40-SNA

Številka dela: 190993

FESTO

Potrošni del, enostavna zamenjava.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Min. polmer obdelovanca R	230 mm
Premer priseska	40 mm
Volumen priseska	1,566 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Posebne lastnosti	Antistatičen
Oblika priseska	okrogel ploščat
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-70 kPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Površinski upor	$\leq 0,000$ MOhm
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	69,6 N
Masa izdelka	7,4 g
Barva	črna/bela točka
Trdota v Shore	50 +/- 5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	BR