


Vakuumski prisesek ESV-80-BU

Številka dela: 191067

FESTO

Potrošni del, enostavna zamenjava.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseska	10 mm
Min. polmer obdelovanca R	430 mm
Premer priseska	80 mm
Volumen priseska	63,9 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseska	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-70 kPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	213,6 N
Masa izdelka	39 g
Barva	modra
Trdota v Shore	60 +/- 5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	PUR