

# Vakuumski prisesek ESV-50-CS

Številka dela: 191078

FESTO

Potrošni del, enostavna zamenjava.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseska	17,5 mm
Min. polmer obdelovanca R	180 mm
Premer priseska	50 mm
Volumen priseska	38,92 cm <sup>3</sup>
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseska	okrogel, meh 3,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-70 kPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-30 ... 180 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	63,4 N
Masa izdelka	21,3 g
Barva	transparenten
Trdota v Shore	50 +/- 5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	VMQ (silikon)