

# Okrogli valj ESEU-40-10-P-A

Številka dela: 191169

FESTO

Zapirni pokrov z navojnimi zatiči in zasučnim ležajem.  
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premer bata	40 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	0 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	631 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	149,1 g
Dodatek mase na 10 mm giba	24 g
Osnovna masa za 0 mm giba	372 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo