



Blažilnik YSRW-20-34

Številka dela: 191198

FESTO

samonastavljiv, s progresivno karakteristiko



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Gib	34 mm
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,3 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	34 mm
Maks. udarna sila	3.000 N
Maks. poraba energije na gib	70 J
Maks. poraba energije na uro	100.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila vračanja	10 N
Masa izdelka	330 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visokolegirano jeklo