

# Magnetni ventil


## MN2H-2X30-D-02-S-230VAC

Številka dela: 191385

FESTO

po ISO 15407-1, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.

Tip ki se opušta. Dobavljen do 2009.



### Podatkovni list

| Značilnost                                 | Vrednost  |
|--|---|
| Ventil                                     | 2x3/2 odprt monostabilen  |
| Način vklopa                               | električni  |
| Širina                                     | 18 mm   |
| Normalni imenski pretok                    | 490 l/min   |
| Obratovalni tlak                           | 2 ... 10 bar  |
| Konstruktivna zgradba                      | Drsnik bata   |
| Način vračanja                             | pnevmatična vzmet   |
| Vrsta zaščite                              | IP65  |
| Imenska velikost                           | 6 mm  |
| Dimenzija rastra                           | 19 mm   |
| Funkcija izpuha                            | z dušenjem  |
| Princip tesnenja                           | mehak   |
| Položaj vgradnje                           | poljuben  |
| Ustreza standardu                          | VDMA 24563  |
| Pomožni ročni vklop                        | s priborom, zaskočljiv  |
| Vrsta krmiljenja                           | predkrmiljen  |
| Napajanje s krmilnim zrakom                | zunanji   |
| Smer pretoka                               | ni reverzibilen   |
| Krmilni tlak                               | 1,3 ... 10 bar  |
| b vrednost                                 | 0,25  |
| C-vrednost                                 | 2,15 l/sbar   |
| Čas preklopa izključen                     | 16 ms   |
| Čas preklopa vključen                      | 15 ms   |
| Karakteristika tuljave                     | 230V AC: 50Hz<br>230V AC: 60Hz  |
| Delovni medij                              | filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen<br>Vakuum |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)     | po nizkonapetostni smernici EU  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK       | 2   |
| Temperatura medija                         | -10 ... 50 °C   |
| Krmilni medij                              | filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen           |
| Temperatura okolice                        | -10 ... 50 °C   |
| Masa izdelka                               | 210 g   |
| Električni priključek                      | Vtič<br>po DIN 43650<br>Oblika C  |
| Način pritrditve                           | s skoznjo izvrtino  |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | Priključna plošča velikosti 02 po VDMA 24563  |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84          | Priključna plošča velikosti 02 po VDMA 24563  |
| Pnevmatični priključek 1                   | Priključna plošča velikosti 02 po VDMA 24563  |
| Pnevmatični priključek 2                   | Priključna plošča velikosti 02 po VDMA 24563  |
| Pnevmatični priključek 3                   | Priključna plošča velikosti 02 po VDMA 24563  |
| Pnevmatični priključek 4                   | Priključna plošča velikosti 02 po VDMA 24563  |
| Pnevmatični priključek 5                   | Priključna plošča velikosti 02 po VDMA 24563  |
| Informacije o materialu tesnil             | NBR   |
| Informacije o materialu ohišja             | Tlačno liti aluminij  |