

Ventilski otok

VDMA-01/02

Številka dela: 191403


FESTO

Tip 14, za standardne ventile po ISO 15407-1.

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2009.



Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x3/2 odprt/zaprto monostabilen 2x3/2 zaprto monostabilen 2x3/2 odprt monostabilen 5/2 monostabilen 5/2 bistabilen 5/2 bistabilen prevladujoč 5/3 napajanje 5/3 odzračeno 5/3 zaprto
Normalni imenski pretok	440 ... 1.000 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Električni priključek	Posamezni priključek
Maks. število ventilskih mest	16
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Širina	18 mm 26 mm
Vrsta zaščite	IP65
Funkcija izpuha	z dušenjem
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	14
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	modularni in razširljivi
Krmilni tlak	3 ... 10 bar
Imenska obratovalna napetost AC	24 V
Imenska delovna napetost DC	12 V 24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Temperatura medija	-10 ... 60 °C