

Svetleče tesnilo MC-LD-12-24DC

Številka dela: 19145

FESTO

za magnetne tuljave MSN1G, MSN1W.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Masa izdelka	1,6 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803 pravokotna konstrukcija, MSC
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 24 V
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Imenska zmogljivost svetlečega tesnila	0,05 W
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	TPE-U(PU)
Barva	transparenten