

Svetleče tesnilo MC-LD-230AC

Številka dela: 19146

FESTO

za magnetne tuljave MSN1G, MSN1W.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Masa izdelka	1,6 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803 pravokotna konstrukcija, MSC
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Imenska zmogljivost svetlečega tesnila	0,33 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanije	3
Material, ohišje	TPE-U(PU)
Barva	transparenten