

Filter

LF-D-5M-MINI-A

Številka dela: 192560

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojne priključne plošče z navojnim zatičem FRB, stopnja filtriranja 5 µm, z zaščitnim košem in avtomatičnim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	250 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, filter	PE
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC