

# Fini filter LFMB-D-MINI-A

Številka dela: 192572

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojne priključne plošče z navojnim zatičem FRB, filtrirski vložek 1 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	D
Velikost	Mini
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Stopnja filtriranja	1 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plini
Učinkovitost filtra	99,99 %
Maks. količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, filter	Vlakna iz borovega silikata
Material, lonček	PC
Opomba o materialu	Ustreza RoHS