



Protipovratni ventil VBNF-LBA-G14-Q8

Številka dela: 1927027

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Predkrmiljen protipovratni ventil
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Priključek krmilnega zraka 21	QS-8
Način pritrditve	za uvitje
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljuben
Način vklapljanja krmiljene protipovratne funkcije	pnevmatičen
Ročna odzračitev	Tipalni
Možnost vrtenja	360° / trajno vrtenje ni dovoljeno
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,2 ... 10 bar
Normalni pretok 1 → 2 s 6 na 0 bar	1.100 l/min
Normalni imenski pretok 1 → 2 s 6 na 5 bar	620 l/min
Čas preklopa izključen	11 ms
Čas preklopa vključen	8 ms
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Imenski pritezni moment	10 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	65,6 g
Material, pokrov	ES-BE
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	PBT
Material, tesnilo	NBR
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje
Material, sprostivni obroč	POM