


# Manometer MA-50-1-G1/4-MPA

Številka dela: 192734

FESTO

s prikazovalno enoto v MPa.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 ... 1 MPa
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	50
Konstruktivska zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	2,5
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	G1/4
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	ABS
Material, kontrolno okence	PS
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	70 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika