


# Vmesni položaj BM-HMPL-20- -

Številka dela: 193020

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Gib	1 ... 199 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Tip blažilnika	YSRWJ
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Ponovljivost	+/-0,02 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	247 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	295 N
Premikajoče se mase	110 g
Dodatek mase na 10 mm giba	18 g
Osnovna masa za 0 mm giba	310 g