


Vtičnica s kablom KMF-1-24-10-LED

Številka dela: 193458

FESTO

predkonfekcionirana, za magnete F.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prirazovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	620 g
Električni priključek	Priključnica
Imenska delovna napetost DC	24 V
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	10 m
Premer kabla	6 mm
Struktura kabla	3x0,75
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, ohišje	PC POM
Material, vtični kontakti	Bron