

# Mehast valj EB-385-230

Številka dela: 193791

FESTO

brez vzdrževanja, brez stick-slip efekta.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	385
Potreben vgradni premer	400 mm
Gib	230 mm
Maks. višina, izvlečen	310 mm
Maks. prekucni kot	20 deg
Maks. premik	20 mm
Min. vgradna višina	77 mm
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Sila vračanja	400 N
Masa izdelka	6.900 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, meh	NR/BR
Material, ohišje	Jeklo cinkan