

# Zasučni pogon DRQ-50-360-PPVJ-A

Številka dela: 19385  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost                                |
|---|---|
| Velikost  | 50                                      |
| Kot dušenja                                       | 84 deg                                  |
| Območje nastavljanja zasučnega kota, obojstransko | -7 / + 8 deg                            |
| Zasučni kot                                       | 360 deg                                 |
| Dušenje   | Pnevmatično dušenje, nastavljivo        |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben                                |
| Konstruktivska zgradba                            | zobata letev/pastorek                   |
| Zaznavanje položaja                               | za približevalna stikala                |
| Obratovalni tlak                                  | 2,5 ... 10 bar                          |
| Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar               | 1,2 Hz                                  |
| Način delovanja                                   | dvosmerni                               |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 60 °C                           |
| Teoretični vrtilni moment pri 6 bar               | 19 Nm                                   |
| Dopusten masni vztrajnostni moment                | 0,016 kgm <sup>2</sup>                  |
| Masa izdelka                                      | 7.180 g                                 |
| Način pritrditve                                  | z notranjim navojem                     |
| Pnevmatični priključek                            | G1/4                                    |
| Informacije o materialu pogonske gredi            | Jeklo za cementiranje                   |
| Informacije o materialu tesnil                    | TPE-U(PU)                               |