



Povratno-dušilni ventil GR-QS-6

Številka dela: 193969

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skožno izvrtino s priborom po izbiri:
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	245 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	430 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PA
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	22 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, narebrena glava	Ojačan PA
Material, regulirni vijak	visokolegirano jeklo