

Ravninski portal EXCH-60-

Številka dela: 1939785

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	pravokoten vodoravno
Konstruktivna zgradba	Ploskovni portal
Obratovalni tlak	≤ 8 bar
Maks. pospešek, horizontalen	50 m/s ²
Maks. pospešek, vertikalni	30 m/s ²
Maks. hitrost, horizontalna	5 m/s
Maks. hitrost, vertikalna	3 m/s
Ponovljivost	$\pm 0,1$ mm
Trajanje vklopa	100 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po strojni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 % ne kondenzira
Nivo glasnosti	81 dB(A)
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	10 ... 50 °C
Imenska obremenitev pri maksimalni dinamiki	6 kg
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom z nastavitvenim sklopom z utornimi kamni
Opomba o materialu	Ustreza RoHS