


# CAN-vmesnik SPC200-COM-CAN

Številka dela: 194017

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Podpiranje konfiguracij	EDS datoteka
Tipična poraba toka, vtični modul	50 mA
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Masa izdelka	80 g
Maks. adresirna količina izhodov	8 byte
Maks. adresirna količina vhodov	8 byte
Območje naslavljanja vmesnika Fielbus	0 ... 63
Izvedba Fielbus vmesnika	Električna izolacija Nivo 1 po ISO/DIS 11898 Standardna visoka hitrost do 1 Mbit Nivo 2 po CAN specifikaciji V2.0 Device Net Release 2.0 Koda izdelka: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Električni priključek, Fielbud vmesnik	Spončna letev 5-polni po CIA DR-303-1
Vgradni prostor	od 3 navzgor