


Baterijski blok SPC200-MMI-1F

Številka dela: 194018

FESTO

za zagon, programiranje in diagnostiko.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2007



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Podpiranje konfiguracij	EDS datoteka
Prikaz	2x16 znakov LCD-Display
Krmilni elementi	6 tipk Membranska tipkovnica
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tipična poraba toka, vtični modul	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	225 g
Izvedba MMI-vmesnika	RS232C Električna izolacija 9600 - 115200 Baud 8 bitni podatki 1 stop bit even parity brez Handshake
Električni priključek, obratovalna napetost	Spončna letev 3-polni
Električni priključek, MMI-1	Vtič SUB-D 9-polni