

L vtična vez CQL-28

Številka dela: 194587

FESTO

z velikim tokom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 24,9 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 7 bar |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| Masa izdelka | 106 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za cevi z zunanjim premerom 28 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 28 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | POM |
| Material, sprostitevni obroč | POM |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |