

Regulator tlaka

LRS-1/2-D-O-I-MIDI

Številka dela: 194645

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

s povečanim povratnim odzračanjem, z zaklenljivo glavo regulatorja, delovni tlak do 12 bar.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Midi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljen membranski regulator
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/4
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	3.500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.180 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	cinkova tlačna litina
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	cinkova tlačna litina