

Regulator tlaka LRBS-D-7-O-MIDI



Številka dela: 194687

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojne priključne plošče, za bločno montažo, brez manometra, se zaklene.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Midi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	neposredno krmiljen membranski regulator s neprekinjenim napajanjem
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/4
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	3.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	940 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	Priključna ploščica
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna ploščica	cinkova tlačna litina
Material, posluževalni del	Aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	cinkova tlačna litina