

Filter-regulator LFRS-1/2-D-7-DI-MAXI-A

Številka dela: 194838



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Z glavo regulatorja z zaklepanjem z manometrom, za imenski tlak 7 bar, za nenaoljen zrak.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Filter-regulator z manometrom
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	7.600 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	1.950 g
Način pritrditve	Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	činkova tlačna litina
Material, lonček	PC