

# Enota za pripravo zraka FRCS-3/8-D-MINI

Številka dela: 194876


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik,  
serija D, z glavo regulatorja z zaklepanjem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Stopnja filtriranja	40 µm
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	1.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	760 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC