

# Enota za pripravo zraka FRCS-3/8-D-7-MIDI

FESTO


Številka dela: 194904

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik,  
serija D, z glavo regulatorja z zaklepanjem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                  | Midi  |
| Serija                                    | D   |
| Varovanje vklopa                          | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico  |
| Položaj vgradnje                          | pravokoten +/- 5°   |
| Izpust kondenzata                         | vrtljiv ročno   |
| Konstruksijska zgradba                    | Filter-regulator z manometrom<br>Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik |
| Maks. količina kondenzata                 | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Stopnja filtriranja                       | 40 µm   |
| Zaščita lončka                            | Kovinski zaščitni koš   |
| Prikaz tlaka                              | z manometrom  |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 16 bar  |
| Območje regulacije tlaka                  | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. tlačna histereza                    | 0,2 bar   |
| Normalni imenski pretok                   | 2.000 l/min   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plini                       |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)              |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu          | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertni plini                       |
| Temperatura medija                        | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                              | 1.680 g   |
| Način pritrditve                          | Vgradnja voda<br>s priborom   |
| Pnevmatični priključek 1                  | G3/8  |
| Pnevmatični priključek 2                  | G3/8  |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                          | cinkova tlačna litina   |
| Material, lonček                          | PC  |