



kombinacije naprav za pripravo zraka

LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KE-A

Številka dela: 195185

FESTO

z zaklenljivo glavo regulatorja in manometrom, za imenski tlak 12 bar, za nenaoljen zrak.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul Tlačno stikalo Filter-regulator z manometrom
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Vstopni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	5.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.840 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu lončka	PC