



Tlačni senzor

SDE-2,5-10V/20MA

Številka dela: 19560

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kratkostična odpornost	da
Merjena veličina	relativen tlak
Postopek merjenja	Piezorezistivno tlačni senzor
Analogni izhod	0 - 10 V 0 - 20 mA
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 30 V
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
CE-znak	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 ... 85 °C
Masa izdelka	120 g
Območje merjenja tlaka	0 ... 2,5 bar
Natančnost FS	1 %
Električni priključek	Vtič M12x1 4-polni
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran