


Vozlišče Bus CPX-FB6

Številka dela: 195748
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za modularni električni terminal CPX.

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2027. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	Interbus
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Masa izdelka	125 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA PC
Prikaz z LED odvisen od izdelka	M: spremeni, parametriranje PL: napajanje PS: napajanje elektronike, napajanje senzorjev SF: sistemska napaka
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	BA: Bus aktiven RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: obratovna napetost
Diagnoza, specifična za napravo	Kanalno in modulno orientirana diagnostika Spodnja napetost modula Spomin diagnostike
Krmilni elementi	DIL-stikala
Vmesnik Fieldbus	2 x Sub-D vtič za samostojno konfekcioniranje 2x M12x1, 5-polni, B-kodiran Vtičnica in vtič Sub-D, 9-polna
Maks. adresirna količina vhodov	12 Byte
Maks. adresirna količina izhodov	12 Byte
Parametriziranje	Diagnostično obnašanje Varna reakcija Forsiranje kanalov Nastavitev signalov Sistemski parametri
Hitrost prenosa	500, 2000 kbit/s
Dodatne funkcije	- Acikličen dostop do podatkov preko "PCP" kanala Kanalno usmerjena diagnoza preko Fieldbusa Start-up parametriranje v normalnem tekstu preko Fieldbusa Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne naprave
Območje obratovne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovni napetosti	Typ. 200 mA