

Povratno-dušilni ventil GRXA-1/8-QS-4-D

Številka dela: 195810

FESTO

za dušenje izpuha, s QS-vtični priključek.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventil | Povratno-dušilni ventil izpuha |
| Pnevmatični priključek 1 | QS-4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Element za nastavljanje | Vijak z zarezo |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni imenski pretok v smeri dušenja | 160 l/min |
| Normalni imenski pretok v protipovratni smeri | 120 ... 190 l/min |
| Obratovalni tlak | 0,2 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Delovni medij | filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar | 250 l/min |
| Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar | 270 ... 300 l/min |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 5 Nm |
| Masa izdelka | 26 g |
| Informacije o materialu navojnega zatiča | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Podatki o materialu sprostivnega obroča | POM |
| Podatki o materialu regulirnega vijaka | Med (medenina) |
| Podatki o materialu nihajnega priključka | cinkova tlačna litina kromatiran |