


# Kabelska vtičnica ASI-SD-FK180

Številka dela: 196089

FESTO

Za ASi-ploščat kabel, profil zasukan za 180°.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	6,2 g
Električni priključek	2-polni Priključnica, ravna
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 75$ V
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 60$ V
Tokovna obremenitev	3 A
Presek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-30 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Bron