


Montažna plošča VN-T2-BP-NRH

Številka dela: 196951

FESTO

za vakuumsko sesalno šobo VN-... s širino 10 mm. Montaža na H letev.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	5,5 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s H letvijo
Material, plošča	Ojačan POM
Material, drsnik	POM