


ASI-modul ASI-EVA-4E-M12-5POL

Številka dela: 197069

FESTO

AS-Interface za 4 senzorske vhode.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščita pred zamenjavo polov	za delovno napetost
Obratovalna napetost DC AS-Interface-a	26,5 ... 31,6 V
Maksimalno število vhodov	4
Preostala valovitost AS-Interface-a	20 mVss
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Masa izdelka	200 g
Karakteristike vhodov	po IEC 1131-2, tip 02
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivni vklop)
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino