



Zapirni ventil

HE-G1/2-LO

Številka dela: 197134

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	Drsnik bata
Način vklopa	ročno
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Pomožni ročni vklop	brez
Ventil	3/2 bistabilen
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
C-vrednost	28,13 l/sbar
b vrednost	0,28
Normalni imenski pretok	6.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Smer pretoka	ni reverzibilen
Masa izdelka	1.100 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij PBT