

Tandem valj ADVUT-100x3- -A-P-A

Številka dela: 197275

FESTO

za brezdotično zaznavanje,
konec batnice z zunanjim navojem.

Pri tem izdelku je možno prirobnično pritrđitev FUA-... montirati samo
na strani zaključnega pokrova. Matica za navoj na batnici je dobavljena
skupaj.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 150 mm
Premer bata	100 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivska zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1,2 ... 10 bar
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	4.418 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	13.548 N
Način pritrđitve	po izbiri: s priborom z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo