


# Tandem valj ADVUT-40x3- -A-P-A-S6

Številka dela: 197301

FESTO

z brezdotičnim končnim stikalom, izvedba odporna na varilne obrizge.  
Pri tem izdelku je možno prirobnično pritrditev FUA-... montirati samo  
na strani zaključnega pokrova. Matica za navoj na batnici je dobavljena  
skupaj.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2010.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 150 mm
Premer bata	40 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	S6: temperaturno obstojna tesnila do maks. 150 °C
Obratovalni tlak	1,4 ... 10 bar
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	0 ... 120 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	633 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	2.020 N
Način pritrditve	po izbiri: s priborom z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu tesnil	FPM
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo